

## 螺紋頂上銷 · 自鎖，帶可旋轉卸扣

22353.0020



### 產品描述

重型起重元件，使用方便快捷，帶有可移動、可旋轉的卸扣和鎖定螺柱，可防止意外解鎖。對於提升負載，螺紋提升銷插入螺紋孔中。與環形螺栓相比，因此不需要耗時的擰入和擰出。可旋轉卸扣將始終與拉力的拉伸方向對齊，而無需旋轉銷。這樣可以防止起重裝置從螺紋中掉出，並且可以安全地提升部件。

所有版本都具有腐蝕保護。不銹鋼製成的版本還耐腐蝕和耐候，因此也適合外用。此外，高強度沉澱硬化銷使極端負載成為可能。

### 材質

梢子零件

- 熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳

按鈕

- 鋁，橘色，陽極

螺紋元件

- 不銹鋼 1.4542，沉澱硬化

鉤環

- 熱處理鋼、鍛鍊的、磷酸錳

彈簧

- 不銹鋼

### 組裝

可以將帶螺紋的起重銷安裝到符合規格的螺紋中。

安裝：

1. 按下按鈕並按住
2. 插入帶螺紋的起重銷
3. 釋放按鈕（按鈕必須回到其原始位置。）
4. 用手擰緊帶螺紋的起重銷，直到其完全緊貼在軸承表面上。
5. 必須確保將螺紋段嵌入安裝螺紋中。

拆解：

1. 大約擰鬆帶螺紋的起重銷逆時針旋轉四分之一圈。
2. 按下按鈕並按住
3. 卸下帶螺紋的吊銷
4. 釋放按鈕

### 操作


每一個螺紋吊升銷都包含一個使用手冊，和EC聲明。

### 更多資訊

#### 更多產品

- 頂上梢，自行鎖固
- 頂上梢，自行鎖附，不銹鋼
- 螺紋頂上梢，自行鎖固
- 螺紋頂上梢，自鎖，用於根據DIN 332的中心孔
- 螺紋頂上梢，自鎖的 - 英制
- 螺紋頂上梢，自鎖，帶可旋轉卸扣 - 英制

圖面




訂單資訊

| 尺寸             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 | 負載能力 根據<br>DIN EN 13155 |                |                | 定位螺牙 | 🌡️   | 起動扭力<br>max. | 🏋️   | 品號         |  |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|------------|--|--|
| d <sub>1</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | l <sub>7</sub> | l <sub>8</sub> | l <sub>9</sub> | l <sub>10</sub> | F <sub>1</sub>          | F <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> | [mm] | max. | [°C]         | [Nm] | [g]        |  |  |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 | [kN]                    |                |                | [mm] | [°C] | [Nm]         | [g]  |            |  |  |
| 熱處理鋼           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |                         |                |                |      |      |              |      |            |  |  |
| M20            | 22             | 17,25          | 35             | 59             | 50             | 30             | 36,5           | 73,7           | 55,6           | 70             | 102            | 167,5          | 59             | 17              | 16,6                    | 7,7            | 5              | M20  | 250  | 3            | 1964 | 22353.0020 |  |  |



應用範例











## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。