

定位扣件 · 自行鎖固，沉澱硬化

22380.0825



產品描述

為了快速緊固，鎖定，調整，變換和維安。快速輕鬆地解開了頻繁重複性的連接。全系列都是抗腐蝕的。不銹鋼 1.4542：高強度，硬化，高耐磨性與高鶴重銷子。人體工學握把，提供不同顏色組合。握把設計提供非故意的解鎖保護。

材質

- 梢子零件
 - 不銹鋼 1.4542，沉澱硬化
- 把手
 - 塑膠 PA 6 黑色 / 黑色
- 彈簧
 - 不銹鋼

操作

按下按鈕即可解鎖球。

特性

不銹鋼 1.4542 在鋼珠下有記號

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。

參考

不銹鋼 1.4305，參考 EH 22370。

配件

可以與 EH 22400. 配合使用。

更多產品

- 定位扣件，自鎖，組合手柄
- 定位襯套，用單邊作動 ball lock 梢
- 定位襯套，帶有法蘭，用於球鎖定銷和座銷
- 保持纜
- 定位襯套，帶有軸環，DIN 172 A
- 定位襯套，無軸環，DIN 179 A

圖面



不銹鋼 1.4542 設計，具有標識記號



訂單資訊

| 尺寸 | | | | 定位孔 | 剪力抵抗力，加倍的 ¹⁾ | 溫度 | 重量 | 品號 | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------------------|------------|------|----|----|-----|----|----|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | d ₃ | H11 | 力，加倍的 ¹⁾ | min max. | [g] | | | | | | |
| -0,04 -0,08 | +0,6 | | | [mm] | [kN] | [°C] | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 25 | 7 | 33,2 | 14,5 | 7 | 26,7 | 10,8 | 6 | 35 | -30 | 80 | 19 | 22380.0825 |

把手顏色: 黑色

¹⁾ 抗剪力類似 DIN 50141

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎳。