

## 水平腳座

22590.0452



### 產品描述

用來當作推力腳墊或腳座。

### 材質

- 有桿滾珠軸承
- 鋼，熱處理，染黑
- 固定螺帽
- 鋼，染黑，DIN 934
- 腳座
- 熱處理鋼，染黑

### 更多資訊

#### 注意事項

對於版本 $d_1 = M10$ 和 $M12$ ，鎖緊螺母符合DIN 934標準。

圖面



訂單資訊

尺寸						WS	靜態荷重能力 max.	🌡️ max.	🏷️ [g]	品號
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[mm]	[kN]	[°C]	[g]	
襯墊和軸承含螺絲鋼 - 相片 2, 熱處理鋼										
M12	100	40	94,5	26	6	19	35	250	237	<a href="#">22590.0452</a>

應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。