

## 支撐腳 · 防滑保護

22593.1870



### 產品描述

支撐腳是萬用的就像可調整腳一樣。  
帶有橡膠蓋的這個版本，靈敏的支撐表面是被保護的，而且防滑。  
板件被鎖在螺紋銷和螺母上，藉由一個不銹鋼鎖附螺絲，同時勇士膠水沾黏。

### 材質

#### 平頭螺釘

- 不鏽鋼 1.4305

#### 橡膠帽

- 橡膠，黑色

#### 固定螺帽

- 不鏽鋼 A2, ISO 4032

#### 腳座


- 不鏽鋼 1.4301，振動研磨

### 更多資訊


#### 更多產品

- 支撐腳

### 圖面



### 訂單資訊

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	尺寸 l <sub>1</sub> [mm]	l <sub>2</sub>	t	WS <sub>1</sub> [mm]	WS <sub>3</sub> [mm]	 [g]	品號
50	M8	63	11	2	17	13	77	22593.1870

有螺絲 - 相片 1, 不銹鋼

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。