

## 插銷

22690.0302



### 產品描述

適合作底座元件、止動元件及推力墊。

### 材質


- 鋼，表面硬化，染黑

### 更多資訊


#### 更多產品

- 承座銷，肋紋或尖頭
- 插銷，帶塑料軸承面

### 圖面



### 訂單資訊

h ±0,01	d <sub>1</sub>	尺寸 [mm]				WS [mm]	起始扭力 <sup>1)</sup> max. [Nm]	 品號	
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l	t			[g]	
有母牙 平面公差l <sub>1</sub> = ±0.01 – 相片 4									
25	M12	25,2	22	25	15	22	82	65	22690.0302

<sup>1)</sup> 母螺牙的扭力矩規矩為螺紋梢，quality 8. 旋入的部份必須超過螺紋長度.

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。