

## 定位珠螺絲·有頭，球防止迴轉

22700.0124



### 產品描述

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。  
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

### 材質

#### 珠子

- 軸承鋼，硬化

#### 螺絲

- 鋼，熱處理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### 更多資訊

#### 注意事項

注意：螺紋跑出 I4!  
珠子有防止旋轉保護  
特殊的樣式歡迎洽詢。


#### 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

#### 更多產品

- 定位珠螺絲, 有頭

### 圖面





### 訂單資訊

| d <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>~ | d <sub>2</sub> | 尺寸<br>d <sub>3</sub><br>[mm] | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | 球直徑 | WS<br>[mm] | 靜態荷<br>重能力 <sup>1)</sup><br>max.<br>[kN] | [g] | 品號         |
|----------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|-----|------------|--|-----|------------|
| M12            | 50                  | 18             | 7,2                          | 12             | 5              | 8,5 | 10         | 18                                       | 52  | 22700.0124 |

<sup>1)</sup>\*荷重能力報告書不適用於不銹鋼

### 應用範例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。