

定位珠螺絲·有頭

22710.0606



產品描述

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

材質

珠子

- 軸承鋼，硬化

螺絲

- 鋼，熱處理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

更多資訊

注意事項

珠子無防止旋轉功能。
特殊的樣式歡迎洽詢。


參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位珠螺絲, 有頭, 球防止迴轉

圖面



訂單資訊

| d ₁ | l ₂ ~ | d ₂ | 尺寸 | | | 球直徑 | WS [mm] | 靜態荷重能力 ¹⁾ max. [kN] | [g] | 品號 |
|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|--------------------------------------|-----|------------|
| | | | d ₃ | l ₃ | l ₄ | | | | | |
| 軸承面平整, 熱處理鋼 | | | | | | | | | | |
| M10 | 60 | 16 | 6 | 10 | 28 | 7 | 8 | 20 | 44 | 22710.0606 |

¹⁾ *荷重能力報告書不適用於不銹鋼

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。