

## 定位珠螺絲·有頭

22710.0856



### 產品描述

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。  
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

### 材質

- 珠子
- 不鏽鋼，硬化
- 螺絲
- 不鏽鋼 1.4305

### 更多資訊

#### 注意事項

珠子無防止旋轉功能。  
特殊的樣式歡迎洽詢。


#### 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

#### 更多產品

- 定位珠螺絲, 有頭, 球防止迴轉

### 圖面



### 訂單資訊

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	尺寸			球直徑	WS	靜態荷重能力 <sup>1)</sup> max.		品號
			d <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		[mm]	[kN]	[g]	
軸承面平整, 不銹鋼										
			[mm]							
M10	60	16	6	10	28	7	8	20	44	22710.0856

<sup>1)</sup>\*荷重能力報告書不適用於不銹鋼

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。