

## 定位珠螺絲·有頭

22710.0922



### 產品描述

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。  
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

### 材質

#### 珠子

- 軸承鋼，硬化

#### 螺絲

- 鋼，熱處理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### 更多資訊

#### 注意事項

珠子無防止旋轉功能。  
特殊的樣式歡迎洽詢。


#### 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

#### 更多產品

- 定位珠螺絲，有頭，球防止迴轉

### 圖面



### 訂單資訊

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ~	d <sub>2</sub>	尺寸 d <sub>3</sub> [mm]	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	球直徑	WS [mm]	靜態荷 重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	[g]	品號
M12	30	18	7,2	12	5	8,5	10	30	38	22710.0922

軸承面帶肋，熱處理鋼

<sup>1)</sup> \*荷重能力報告書不適用於不銹鋼

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。