

定位珠螺絲·有頭

22710.0972



產品描述

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。
平面的可移動球可實現平面負載傳輸。

材質

珠子

- 軸承鋼，硬化

螺絲

- 鋼，熱處理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

更多資訊

注意事項

珠子無防止旋轉功能。
特殊的樣式歡迎洽詢。

參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位珠螺絲, 有頭, 球防止迴轉

圖面



訂單資訊

d_1	l_2 ~	d_2	尺寸 d_3 [mm]	l_3	l_4	球直徑	WS [mm]	靜態荷 重能力 ¹⁾ max. [kN]	 [g]	品號
M20	50	30	13,5	20	7,5	15	17	90	184	22710.0972

¹⁾ *荷重能力報告書不適用於不銹鋼

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。