

## 定位珠螺絲·無頭，平面球端和梅花槽

22720.1552



### 產品描述

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。  
梅花起子可提供理想的附載傳輸。其驅動力並非經由邊緣傳輸(帶有內六角)，而是經由表面傳輸。  
由於理想的負載傳輸，工具的磨耗將會減少。工具壽命會增加。

### 材質

- 珠子
- 軸承鋼，硬化
- 螺絲
- 鋼，熱處理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$

### 更多資訊

#### 注意事項

珠子無防止旋轉功能。  
特殊的樣式歡迎洽詢。


#### 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

#### 更多產品

- 定位珠螺絲，無頭，球防止迴轉
- 定位珠螺絲，無頭，有平面的球
- 定位珠螺絲，無頭，球端和梅花槽

### 圖面



### 訂單資訊

尺寸		球直徑	靜態荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	max. [°C]	[g]	品號		
d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> [mm]						d <sub>3</sub>	
平面球，軸承面平整，熱處理鋼								
M5	7,5	2,2	3	10	4,5	250	0,7	22720.1552

<sup>1)</sup> 生產力的承載說明對於不鏽鋼類型沒有根據(除了配有熱塑球的類型)。

### 遵守

#### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

#### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

#### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。