

## 定位珠螺絲·無頭，平面球端和梅花槽

22720.2542



### 產品描述

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。  
梅花起子可提供理想的附載傳輸。其驅動力並非經由邊緣傳輸(帶有內六角)，而是經由表面傳輸。  
由於理想的負載傳輸，工具的磨耗將會減少。工具壽命會增加。

### 材質

- 珠子
- 不鏽鋼，硬化
- 螺絲
- 不鏽鋼 1.4305

### 更多資訊

#### 注意事項

珠子無防止旋轉功能。  
特殊的樣式歡迎洽詢。


#### 參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

#### 更多產品

- 定位珠螺絲, 無頭, 球防止迴轉
- 定位珠螺絲, 無頭, 有平面的球
- 定位珠螺絲, 無頭, 球端和梅花槽

### 圖面



### 訂單資訊

d <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	尺寸 d <sub>3</sub> [mm]	球直徑		靜態荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	品號
平面球，軸承面平整，不銹鋼								
M4	5,6	1,8	2,5	8	3,5	250	0,3	22720.2542

<sup>1)</sup> 生產力的承載說明對於不鏽鋼類型沒有根據(除了配有熱塑球的類型)。

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。