

自行調整腳墊

22730.0458



產品描述

適合用作止動元件、支撐元件及推力墊，以及裝配至固夾元件上。

材質


- 珠子
 - 塑膠，玻璃纖維強化
- 本體
 - 鋅壓鑄，烤漆，黑色

更多資訊


注意事項

珠子有防止旋轉保護
容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。


圖面




picture 1



picture 2



picture 3



picture 4

訂單資訊

d ₁ n6	d ₂	尺寸			球直徑	定位孔		靜態荷重能力 ¹⁾ max. [kN]	起始扭力 max. [Nm]	[g]	品號
		d ₃ [mm]	l ₁	l ₃ max.		Ø H7 [mm]	深度 min				
18	M4	10,5	17	4	16	18	8	25	2,9	29	22730.0458

或定位孔，平面球，軸承面平面 – 相片 3, 不銹鋼

¹⁾ 只適用於當需要最小的孔深時。

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。