

自行調整腳墊

22730.0468



產品描述

適合用作止動元件、支撐元件及推力墊，以及裝配至固夾元件上。

材質

珠子
• 塑膠，玻璃纖維強化


本體
• 鋅壓鑄，烤漆，黑色

更多資訊


注意事項

珠子有防止旋轉保護
容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。


圖面




picture 1



picture 2



picture 3



picture 4

訂單資訊

d ₁ n6	d ₂	d ₃	尺寸		球直徑	定位孔		靜態荷重能力 ¹⁾ max. [kN]	起始扭力 max. [Nm]	品號	
			l ₁ [mm]	l ₃ max.		Ø H7	深度 min [mm]				
28	M5	20	25	5,5	25	28	13	90	6	109	22730.0468

或定位孔，平面球，軸承面平面 - 相片 3, 不銹鋼

¹⁾ 只適用於當需要最小的孔深時。

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。