

## 自行調整腳墊 · 可調整的

### 22740.0036



#### 產品描述

適合用作止動元件、支撐元件及推力墊，以及裝配至固夾元件上。

#### 材質


- 珠子
  - 軸承鋼，硬化，明亮的
- 本體
  - 鋼，熱處理，磷酸鹽處理
- 螺帽
  - 鋼，染黑 (ISO 4035)

#### 更多資訊

#### 注意事項

珠子有防止旋轉保護  
容積承載量對鋼和不鏽鋼設計是合法的。  
特殊的樣式歡迎洽詢。

#### 圖面




#### 訂單資訊

| d <sub>1</sub> | l   | 尺寸<br>l <sub>1</sub><br>[mm] | d <sub>2</sub> | e  | 球直徑 | 靜態荷重能力<br>max.<br>[kN] | 起始扭力<br>max.<br>[Nm] | <br>[g] | 品號         |
|----------------|-----|------------------------------|----------------|----|-----|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| M24            | 100 | 70                           | 20             | 40 | 25  | 90                     | 698                  | 471                                                                                          | 22740.0036 |

有平面的珠子，平面 – 相片 1，熱處理鋼

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。