

球形腳輪 · 可鎖附的，滑動軸承

22752.0166



產品描述

用於工件的定位和校準
因為滑動軸承的緣故，滾珠可以永久滾動，而且工件表面可以被保護。
在溫度大於 20°C 時，相關參數線性下降。(例: 在 90°C 時，負載軸承容量最大為 60%)。

材質


- 軸承
- 塑膠
- 珠子
- 軸承鋼，硬化
- 螺絲
- 切削鋼，染黑

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。


圖面



訂單資訊

d ₁	尺寸		WS	靜態承載係數 C ₀	起始扭力 max.	溫度		重量 [g]	品號
	l ₁ [mm]	球直徑				min	max.		
M16	50	8,5	3	1986	3,21	-50	90	58	22752.0166

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。