

監視單元 · 用於定位傳感器，氣動

22800.0701



產品描述

監測元件被用於與定位感測器 (EH 22800) 的組裝。
和定位感測器在一起，反流壓力感測器讓輪詢正確的工件定位成為可能。

材質


外殼
• 塑膠

更多資訊


注意事項

其它資料歡迎洽詢。

圖面



訂單資訊

工作壓力 [bar]	 [g]	品號
帶有 LCD 展示的回流壓力感測器，Ø 4 mm 氣動軟管連接，類比和數位的輸出信號		
0 - 10	162	22800.0701

配件

	L [mm]	D [mm]	📦 [g]	品號
circular connector cable for connecting backwash pressure sensor to control / bus system, M12 connection on free cable end (4-pin) 用於連結回流壓力感測器去控制匯流排系統的環形纜線連接器，在無線端使用 M12連接 (4-pin)				
	2000	-	84,0	22800.0702
用於尾流壓力感測器的安裝框架，用於控制面板的安裝 (最大壁厚 5mm)				
	-	-	26,0	22800.0703
插入式電源供應，輸入 100-240 V AC / 輸出 24 V DC 500 mA，帶有 M12 柱塞座				
	1500	-	100,0	22800.0704
壓力調節器，最大輸入壓力 12 bar / 輸出壓力 2 bar，兩端 1/4" 公螺紋				
	-	-	22,0	22800.0710
用於連接壓力調節器和氣動軟管的連接工件 (推入式接頭上有 1/4" 母螺紋，Ø 4 mm 氣動軟管)				
	-	-	17,0	22800.0711
氣動軟管 Ø 4 mm				
	5000	4	43,0	22800.0712
用於 Ø 4 mm 氣動軟管的推入式連接器				
	-	-	4,7	22800.0713
用於 Ø 4 mm 的氣動軟管的 T 型連接器				
	-	-	7,6	22800.0714
用於 Ø 4 mm 的氣動軟管的 Y 型連接器				

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。