

油面鏡

22860.0022



產品描述

適合沒有過壓的油箱。


材質

- 密封環
 - 抗油品
- 反射器
 - 塑膠，白色
- 環型螺帽
 - 鋁
- 油面鏡
 - 塑膠玻璃 (PMMA) - 透明的

組裝

在鑽孔中可不用裝置線 \varnothing H11. 透過簡單擰緊環形螺母來密封。

圖面



訂單資訊

尺寸(視界開口) d_1	d_2	d_3	尺寸				定位孔 D H11 [mm]	溫度		重量 [g]	品號
			x ~ [mm]	l_1	b min	e		min	max.		
無 油高標示											
22	35	3	15	4,5	10	30	28	-20	70	18	22860.0022


配件

尺寸(視界開口) d_1	尺寸 d h9 [mm]	e	重量 [g]	品號
22	2,8	30,0	30	22860.0822

組立工具

	22	2,8	30,0	30	22860.0822
---	----	-----	------	----	------------

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。