

## T螺栓 · DIN 787 23030.0423



### 產品描述

T形螺栓在結合 DIN 6330 螺帽(EH 2307)。及 DIN 6340 墊圈(EH 2306)後，即成為完整的固夾螺栓組件。

這些 T 型螺栓的特點是滾壓螺紋。

### 材質

- 熱處理鋼，黑色，鍛造，T型槽銑指導研磨

### 更多資訊

#### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。

#### 參考

有關起始扭力和穩定性請參考附件 - 技術資料 -


#### 更多產品

- 軸/平墊圈, DIN 6340 熱處理
- 固定螺帽, DIN 6330 (高 1.5d)

### 圖面



### 訂單資訊

T槽尺寸 [mm]	d	l	尺寸 a [mm]	b	e	k	 [g]	品號
品質 8.8								
42	M36	400	41,5	250	65	26	7325	23030.0423

### 應用範例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。