

球面華司 / 圓錐型座 · DIN 6319

23050.0048



產品描述

球形墊圈/錐形座在螺栓連接中用作墊圈使用，以補償不平行的表面。

材質

球面華司
• 表面硬化鋼, 表面硬化, 磷酸鹽處理

組裝

型式D的錐形座僅適用於平坦、封閉式的環狀區域。
對於延長孔則僅適用型式G。

更多資訊

更多產品

- 球面華司 / 圓錐型座, 接近於 DIN 6319, 不鏽鋼
- 固定螺帽, DIN 6330 (高1.5d)

圖面



訂單資訊

d ₁	d ₃	h ₁	尺寸 h ₂	h ₄	r ₁	雙頭螺栓用 d ₆	螺絲用 d ₆	靜態荷重能力 max.	扭力 螺絲連接 ¹⁾ max.	品號
H13			[mm]	圓錐形座型式D ~		[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]
50	92	8	21	35,5	67	48	M48	714	5730	549

球面型 華司 表面 硬化鋼 或不鏽鋼, 型式C, - 相片 1

¹⁾ 標準螺紋螺絲的扭矩資訊，必要時考慮預加荷載，摩擦係數 μ_{total} 0.14。

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。