

## 壓板 · 附軟質面, 類似於DIN 6314

23190.0021



### 產品描述

該夾具（夾爪）符合 DIN 6314 標準，具有軟面，主要用於機械夾緊技術，用於夾緊工件。柔軟的表面保護工件免受損壞。夾緊螺栓上的螺母 DIN 6330 B (EH 23070.) / 錐形座 DIN 6319 G (EH 23050.) 和調節螺釘上的推力墊 DIN 6311 (EH 22560. 可拆卸) 的組合補償了平行度的不足。夾具可以使用任何一種方式（軟或硬夾緊表面）。

### 材質


軟面

- 銅，銅焊

鉗

- 熱處理鋼，染黑

### 圖面



picture 1

picture 2

picture 3

### 訂單資訊

標稱 昏暗。 b <sub>1</sub> [mm]	a <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d	尺寸						夾持高度		品號	
					e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> ±1	l <sub>4</sub>	s	h <sub>2</sub> min	h <sub>2</sub> max.		[g]
只有調整螺絲 - 相片 2														
11	15	30	12	M10	15	30	80	12	10	2	10	38	295	23190.0021

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。