

推拉式切換夾 · 帶緊固螺紋

23330.2104



產品描述

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性，肘節夾具適用於廣泛的用途。這些肘桿夾具可用於金屬加工行業，適用於鑽孔，焊接，折彎，研磨，測試和裝配，也可用於木材和塑料行業的膠合，鑽孔，切割和銼削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。如果夾具鬆開時，工件可不受阻礙的被取出。大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。夾具是自鎖的，它們保持鎖定，抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的零件製成，可不保養連續使用。

耐油且符合人體工程學的雙部件手柄，其帶有防滑柔軟的表面。易於使用的大抓握面積。

材質

夾具
• 鋼，鍍鋅，鈍化

鉚釘
• 不銹鋼

把手
• 塑膠

夾持螺絲
• 鋼，回火，鍍鋅


緊固帽蓋
• 橡膠，黑色

更多資訊

參考

作為配件的替換夾合螺絲，在網路商店上有提供。



圖面




訂單資訊

公稱尺寸	夾持螺絲 [mm]	尺寸											行程 S ₁ [mm]	夾持力		溫度		重量 [g]	品號		
		d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	h ₁	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	s ₂		s ₃ min	s ₃ max.	F ₁	F ₂			min	max.
4	M8 x 35	M20 x 1,5	12	M8	33	123	108	115	57	16	25	57	22	35	40	2,5	2,5	-10	80	327	23330.2104

配件

	d ₂ [mm]	 [g]	品號
夾緊螺釘 (肘節夾具推拉式的備件)			
 No Photo available	M 8 x 35	25	23330.9014

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。