

中心夾持零件 · 帶有夾合球體

23340.0238



產品描述

被使用於精準中心定位和夾持帶有定位孔的工件。其定位孔上將留有淺淺的球狀夾持痕跡，是可被接受的。精準的自我中心定位，其準確值為 ± 0.025 mm。夾合球摩擦性的中心定位和支撐帶有未加工表面的工件於軸承點上。大調整行程和小建構高度是中心定位夾持元件的特色。嵌裝於頂部或是底部。

材質

本體
• 工具鋼,熱處理,染黑

彈簧
• 不銹鋼

夾持珠
• 不銹鋼 1.4112, 硬化和研磨

組裝


組裝手冊建議從頂部嵌裝：移除夾板和螺絲。
從底部鎖入螺紋銷，且從頂部鎖附母 WS_2 。

更多資訊

更多產品

- 中心夾持零件, 鉗緊段
- 中心夾持零件, 帶有夾緊段, 從底部操作
- 中心夾持零件, 中心夾持零件 球形夾持部份, 從底部操作


圖面



訂單資訊

尺寸													珠子 數目 n	行程 s [mm]	WS		夾持 力量 F max. [kN]	起動 扭力 max. [Nm]	定位孔				品號				
d ₁ min	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄ +0,3 -1	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ -2	l ₁ ±0,1	球 直徑	t			WS ₁	WS ₂			D ₁ H7	D ₂	D ₃	D ₄		H ₁	H ₂	L ₁ +0,5±0,1	[g]
38,5	46,5	30	M8	4	27,2	18	15,7	7,5	39,2	11	8	10	6	4,6	6	8	6,5	43	30	4	8	M8	4,5	7,5	11	254	23340.0238

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。