

## 偏心快速夾具 · 有螺絲

23390.0319



### 產品描述

用在快速和解開夾具和鬆開工件。  
當使用可調式設計(相片2)，移動桿的位置可被移動。

### 材質

#### 軸承墊片

- 熱塑性POM，強化玻璃纖維

#### 把手

- 壓鑄鋅，塑膠塗層，黑色，類似 RAL 9005

#### 內部零件

- 不鏽鋼 1.4305

#### 螺絲

- 不鏽鋼 1.4305

#### 調整螺帽

- 不鏽鋼 1.4305

### 圖面



### 訂單資訊

| l  | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub><br>max.<br>在夾持位置內 | 尺寸             |                |                        | 調整範圍<br>h <sub>3</sub><br>min | b  | 行程             | max. | [g] | 品號         |
|----|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|----|----------------|------|-----|------------|
|    |                |                                  | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | h <sub>2</sub><br>max. |                               |    | s<br>在把手90°的位置 |      |     |            |
| 82 | M8             | 20                               | 20             | 25             | 19,5                   | 2,5                           | 20 | 1              | 80   | 142 | 23390.0319 |

公螺牙，可調整式 - 相片 2, 不銹鋼

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。