

## 調整式把手 · 有不鏽鋼內裝件

24390.0131



### 產品描述

調整式把手具有不鏽鋼入子，適合多種應用，例如：醫療環境，化學工廠等。

### 材質

把手

- 鋅壓鑄，塑料塗裝，橙色 (接近色號 RAL 2004)，無光澤

內部零件

- 不鏽鋼 1.4305

螺絲

- 不鏽鋼 1.4305

### 操作


藉由舉起控制桿，鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時，細齒將自動重新嚙合。

### 更多資訊


### 注意事項

螺絲可以替換。


### 圖面



### 訂單資訊

$d_1$	$d_2$	$l_1$	$d_3$	尺寸							品號	
				$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$l_2$				
				[mm]							[g]	
14	M6	12	10	24,5	4	3	35	45	37	24390.0131		

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。