

調整式把手・有不鏽鋼內裝件
24390.0321



產品描述

調整式把手具有不鏽鋼入子，適合多種應用，例如：醫療環境，化學工廠等。

材質

- 把手
- 鋅壓鑄，塑料塗裝，橙色 (接近色號 RAL 2004)，無光澤
- 螺紋零件
- 不鏽鋼 1.4305
- 內部零件
- 不鏽鋼 1.4305

操作


藉由舉起控制桿，鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時，細齒將自動重新嚙合。

更多資訊

注意事項

牙部可以交換。

圖面



訂單資訊

尺寸										品號
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t ≥	[g]	
[mm]										
橘色										
18	M8	13,5	31	6,5	3	45	62	10	67	24390.0321

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。