

調整式把手・有螺絲
24400.0284



產品描述

當使用區域受限或需要特定的槓桿位置時，可調式夾緊槓桿具有多種應用。

材質

- 把手
- 鋅合金壓鑄、塑料塗層、黑色，近似RAL 9005 亞光結構
- 內部零件
- 鋼、染黑、品質 5.8
- 螺絲
- 鋼、染黑、品質 5.8

操作


藉由舉起控制桿，鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時，細菌將自動重新嚙合。

更多資訊

注意事項

螺絲可以替換。


圖面



訂單資訊

尺寸											品號
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂			
[mm]									[g]		
黑色											
18	M6	63	13,5	31	6,5	3	45	62	80	24400.0284	

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。