

## 調整式把手 · 帶有夾合螺絲

24410.1344



### 產品描述

當使用區域受限或需要特定的槓桿位置時，可調式夾緊槓桿具有多種應用。

### 材質

把手

- 鋅合金壓鑄、塑料塗層、黑色，近似RAL 9005 亞光結構

內部零件

- 鋼、染黑、品質 5.8

螺絲

- 鋼、染黑、品質 5.8

### 操作

藉由舉起控制桿，鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時，細齒將自動重新嚙合。

### 更多資訊

### 注意事項

螺絲可以替換。


### 參考

求頭版本(圖3)可與推力塑膠零件(EH 22570.)組合。

### 更多產品

- 推力腳座, 塑膠

### 圖面



### 訂單資訊

| 尺寸                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |    | [g]        | 品號 |  |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----|------------|----|--|
| d <sub>1</sub>     | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |  |    |            |    |  |
| 帶有黃銅推力銷 - 相片 1, 黑色 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |    |            |    |  |
| 18                 | M8             | 20             | 13,5           | 5              | 31             | 6,5            | 3              | 45             | 62             | 1,3            |  | 83 | 24410.1344 |    |  |

## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。