

## 斜度免鍵軸襯 · 無鎖緊螺帽，不鏽鋼

25050.0216



### 產品描述

利用斜度免鍵軸襯，所有機械零件的軸襯連結，例如手輪，齒輪，皮帶輪，凸輪，把手等，可以輕易地與有效率地達成。

它是一種自定心和非浮動錐形軸襯中腐蝕保護的設計與六角螺母。

錐形軸襯的旋轉精度為 0.03 毫米。

### 材質

外部零件

- 不鏽鋼，鍍鎳

內部零件

- 不鏽鋼，鍍鎳

螺帽


- 不鏽鋼，鍍鎳，硬化

### 更多資訊

#### 參考

請遵循安裝說明，安裝範例以及技術數據。

### 圖面



### 訂單資訊

尺寸				WS [mm]	螺帽的鎖固力矩 $T_A$ max. [Nm]	移轉力矩 $M$ max. [Nm]	可轉移的軸向負載 $F_a$ max. [kN]	軸的表面壓力 $p_w$ max. [N/mm <sup>2</sup> ]	中心的表面壓力 $p_N$ max. [N/mm <sup>2</sup> ]	中心孔 $D_1$ H9 [mm]	軸徑 $D_2$ h9 [mm]	品號	
$d_1$	$d_2$	$l_1$	$l_2$										
16	26	28	22	27	46	74,2	9,3	109	69	26	16	71	25050.0216

### 配件

	WS [mm]	品號
特殊叉形 扳手		
	27	195
		25050.0827

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。