

## 橡膠金屬緩衝器 · 圓柱形止位塊

25150.0232



### 產品描述

用在馬達橡皮軸承, 壓縮機, 泵浦等。  
硬度為55 - 5°A。硬度 ( 40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A ) 的要求。

### 材質

#### 軸承墊片

- 鋼, 鍍鋅, 鉻化藍

#### 螺紋襯套

- 鋼, 鍍鋅, 鉻化藍

#### 本體

- 天然生橡膠, 黑色

#### 螺絲

- 鋼, 鍍鋅, 鉻化藍

### 圖面



### 訂單資訊

尺寸					彈簧比率 R	荷重能力 max.	彈簧範圍	溫度		重量	品號
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	s	~		~	min	max.	[g]	
[mm]					[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
±1,5	±1,5										
帶有螺絲在兩端 - 相片 3											
30	30	M8	20	2	112	843	7,5	-30	80	58	25150.0232

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。