

## 橡膠終端止動緩衝器 · 圓柱形止位塊

25150.0476



### 產品描述

被用作一個彈性止端，軸承腳等。  
硬度為55 - 5°A。硬度 ( 40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A ) 的要求。

### 材質

軸承墊片  
• 鋼，鍍鋅，鉻化藍

本體  
• 天然生橡膠，黑色


螺絲  
• 鋼，鍍鋅，鉻化藍

### 更多資訊


### 更多產品

- 支撐腳，衝擊緩衝

### 圖面



picture 1




picture 2

### 訂單資訊

尺寸					彈簧比率 R ~ [N/mm]	荷重能力 max. [N]	彈簧範圍 ~ [mm]	溫度		重量 [g]	品號
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>2</sub>	s				min [°C]	max.		
有螺絲 - 相片 2, 鋼											
75	25	M12	37	3	752	4700	6,25	-30	80	223	25150.0476

### 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。