

橡膠金屬緩衝器 · waisted

25151.0031



產品描述

用在馬達橡皮軸承, 壓縮機, 泵浦等。

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

硬度為55 - 5°A。硬度 (40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A) 的要求。

材質

軸承墊片

- 鋼, 鍍鋅, 鈍化

螺紋襯套

- 鋼, 鍍鋅, 鈍化

本體

- 天然生橡膠, 黑色

螺絲


- 鋼, 鍍鋅, 鈍化

更多資訊


注意事項

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.


圖面



picture 1



picture 2



picture 3

訂單資訊

尺寸						彈簧比率 R	荷重能力 max.	彈簧範圍	溫度		重量 [g]	品號
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	s	t				min	max.		
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]			
帶有母螺紋在兩端 - 相片 1												
30	20	M8	22	2	8	202	1010	5	-30	80	31	25151.0031

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。