

橡膠金屬緩衝器 · waisted

25151.0153



產品描述

用在馬達橡皮軸承, 壓縮機, 泵浦等。

The waisted shape of these buffers means that the lateral forces are better damped compared to cylindrical rubber-metal buffers.

硬度為55 - 5°A。硬度 (40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A) 的要求。

材質

軸承墊片

- 鋼, 鍍鋅, 鈍化

螺紋襯套

- 鋼, 鍍鋅, 鈍化

本體

- 天然生橡膠, 黑色

螺絲

- 鋼, 鍍鋅, 鈍化

更多資訊

注意事項

Under compressive load, the dimension d3 does not exceed the diameter d1.

圖面




圖 1

圖 2

圖 3

訂單資訊

| 尺寸 | | | | | | | 彈簧比率 R | 荷重能力 max. | 彈簧範圍 | 溫度 | | 重量 [g] | 品號 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----|--------|-----------|------|------|------|--------|------------|
| d ₁ | l ₁ | d ₂ | d ₃ | l ₂ | s | t | | | | min | max. | | |
| [mm] | | | | | | | [N/mm] | [N] | [mm] | [°C] | | [g] | |
| 適用於下列尺寸的組立工具 – 相片 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 30 | M10 | 42 | 28 | 2 | 10 | 263 | 1975 | 7,5 | -30 | 80 | 112 | 25151.0153 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。