

## 定位柱 · 有螺栓和槽 - 英寸

2B020.0338



### 產品描述

適用於定位，索引，鎖附，閉鎖，以及其他類似的壓力應用。  
適用於定位、供壓或頂舉。

### 材質

螺絲形支撐座  
• 不鏽鋼 1.4305 (ASTM-A-582), 氮化

本體  
• 不鏽鋼 1.4305 (ASTM-A-582)

彈簧  
• 不鏽鋼

### 特性

標準彈簧荷重: 無標示



Standard spring load



Heavy spring load

### 更多資訊

#### 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。

- 本產品以INCH尺寸製造。

#### 參考


換算表格請參考以下產品資訊頁面的技術資料。

螺紋鎖: 聚酰胺點狀塗裝 (詳細資訊請參閱技術數據頁面)

#### 更多產品

- 定位柱, 有螺栓和溝

### 圖面



### 訂單資訊

d <sub>1</sub>	尺寸		d <sub>2</sub>	l	行程 s	彈簧荷重 <sup>1)</sup>		溫度		品號	
	螺牙					F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min	max.		
[英吋]			[英吋]		[英吋]	[lb]	[lb]	[°F]		[oz]	
不鏽鋼, 標準彈簧荷重, 有螺牙鎖固											
#8-36	0,164	2A-UNF	0,07	7/16	0,052	0,8	1,5	-22	194	0,024	2B020.0338

<sup>1)</sup> 統計平均值

應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎳。