

定位柱 · 有球和槽 - 英寸  
2B050.0018

## 產品描述

適用於定位，索引，鎖附，門鎖，以及其他類似的壓力應用。  
適用於定位、供壓或頂舉。

## 材質

本體  
• 切削鋼， 染黑

珠子  
• 不鏽鋼， 硬化


彈簧  
• 不銹鋼

## 特性

輕彈簧荷重: 以一條線標示



Light spring load



Standard spring load



Heavy spring load

## 更多資訊

## 注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。  
定位柱經過特別測試，以得知其彈簧的範圍和作用。  
• 本產品以INCH尺寸製造。

## 參考

換算表格請參考以下產品資訊頁面的技術資料。


螺紋鎖: 聚酰胺點狀塗裝 (詳細資訊請參閱技術數據頁面)

分度阻力的計算，請參閱附錄 - 技術數據 -

## 更多產品

- 定位柱, 有球和溝
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

## 圖面




## 訂單資訊

| 尺寸             |     |       | 螺牙     | d <sub>2</sub> | l   | 行程<br>s | 彈簧荷重 <sup>1)</sup> |                | min  | max. | [oz]  | 品號         |
|----------------|-----|-------|--------|----------------|-----|---------|--------------------|----------------|------|------|-------|------------|
| d <sub>1</sub> |     | [英吋]  |        |                |     |         | F <sub>1</sub>     | F <sub>2</sub> |      |      |       |            |
|                |     |       |        | [英吋]           |     | [英吋]    | ~                  | ~              | [°F] |      |       |            |
| 3/8-16         | 3/8 | 0,375 | 2A-UNC | 3/16           | 5/8 | 0,048   | 2,5                | 5              | -22  | 482  | 0,193 | 2B050.0018 |

<sup>1)</sup> 統計平均值

## 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

### 含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

### 包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。