

SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分, 具有“站立”功能; 鑄鐵外殼和優質木柄

3022.280



產品描述

SIMPLEX 3022系列的兩側均配有復合橡膠嵌件。

這種中等硬度的橡膠嵌件 (3202系列) 絕對是最暢銷的產品。超低磨損, 衝擊緩衝且無異味, 與傳統的橡膠錘相比, 它的使用壽命更長。Halder現在進一步開發了該暢銷產品: 具有“豎立”形狀的橡膠嵌件 (3202.2) 具有獨創的形狀, 使錘子可以牢固地站立在其頭部上, 並減少了彎腰的需要, 從而可以在更符合人體工程學和背部友善的方式。

外殼由鑄鐵製成, 帶有集成的手柄保護套, 可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型, 在握把區域具有雙層清漆, 因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理, 所有組件都是可更換的, 可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

此版本提供 D60mm 和 D80mm 的尺寸產品, 也可作為大錘 (3022.261)。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3022.082)。

產品特點:

- Halder最暢銷產品的進一步發展: 具有“立式”(3202.2)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠/複合橡膠插入件組合而成, 具有“立式”(黑色, 中硬, 衝擊緩衝, 無味, 低磨損)。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質, 減震, 符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新, 從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸, 也可作為大錘。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3022.082)。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程 / 樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結構, 組合屋結構, 木作業, 維護和維修工作

這把錘子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子, 該入子已整合到外殼中。

材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠, 黑色, 帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 合成橡膠, 黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	490	490 x 175 x 80	2920	4030618312383	AAA905c002	21-04-09-16	3022.280

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。