

## SIMPLEX 的長柄大槌 · 具有“站立”功能的橡膠組合物 / 超塑性；帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄

3027.261



## 產品描述

SIMPLEX軟面槌D60mm 和 D80mm 提供複合橡膠/超塑性插入件組合，是許多應用必不可少的伴侶。Halder製造的這款暢銷書現在已經得到了進一步的發展：

具有“豎立”（3202.2）形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型，使錘子可以穩固地站立在其頭部上，並減少了彎腰的需要，從而可以更符合人體工程學和背部友好的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性，衝擊緩衝性和無臭味，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

超塑性插入件（3207系列）比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

其70厘米的山胡桃木手柄使您可以輕鬆站立，輕鬆握住柔軟的槌頭。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

此版本的尺寸為D60mm 和 D80mm。也可以用短手柄。

產品特點：

- Halder 最暢銷產品的進一步發展：具有“立式”（3202.2）的橡膠內襯與70厘米手柄相結合，可確保背部友善的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/超塑性（白色，中硬，非常耐用）的插入件組合而成。
- 長度為70厘米的山胡桃木手柄可以從站立位置輕鬆抓住。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸。也可以用短手柄。

## 應用區域

園藝與景觀美化，鋪路的路邊石鑲嵌，設置擋土石，石造工程 / 樓梯設置，柵欄建造，驅動鋼製的楔子，鷹架結構，帳篷結構，木工作業，組合屋結構

這把錘子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子，該插入子已整合到外殼中。

## 材質

把手

- 胡桃木

入子 1

- 合成橡膠，黑色，帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

## 訂單資訊

Ø	150	780	尺寸	長 x 寬 x 高	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	品號
			[mm]					
60	150	780		780 x 150 x 60	1900	4030618311164	AAA938c002	3027.261

應用範例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎳。