

## SIMPLEX 軟面槌 · 複合橡膠, 具有“站立”功能 / 超塑性; 鑄鐵外殼和優質木柄

3027.280



## 產品描述

SIMPLEX軟面槌D60mm 和 D80mm 提供複合橡膠/超塑性插入件組合, 是許多應用必不可少的伴侶。Halder製造的這款暢銷書現在已經得到了進一步的發展:

具有“豎立”(3202.2)形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型, 使錘子可以牢固地站立在其頭部上, 並減少了彎腰的需要, 從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性, 衝擊緩衝性和無臭味, 比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

超塑性插入件(3207系列)比橡膠插入件具有更大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑料插件, 由擠壓且極其均勻的材料製成。因此, 與註塑成型的塑料嵌件相比, 它具有更高的耐磨性和耐用性。外殼由鑄鐵製成, 帶有集成的手柄保護套, 可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型, 在握把區域具有雙層清漆, 因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理, 所有組件都是可更換的, 可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本提供 D60mm 和 D80mm 的尺寸產品, 也可作為大錘。D80mm 版本還可以提供額外的短把手(3027.282)。

## 產品特點:

- Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展: 具有“立式”(3202.2)的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠插入件組合而成, 具有“立式”(黑色, 中硬, 衝擊緩衝, 無味, 低磨損)/超塑性(白色, 中硬, 非常耐用)。
- 高品質, 減震, 符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 所有零件都可以更換/翻新, 從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸, 也可作為大錘。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手(3027.282)。

## 應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 設置擋土石, 鷹架結構, 帳篷結構, 木作業, 柵欄建造

這把錘子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子, 該入子已整合到外殼中。

## 材質

## 把手

- 木材

## 入子 1

- 合成橡膠, 黑色, 帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

## 入子 2

- 超級塑膠, 白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

## 外殼

- 鑄鐵

## 訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proflcd@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	490	490 x 175 x 80	2820	4030618312062	AAA905c002	21-04-09-16	3027.280

應用範例





## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。