

SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分/尼龍；鑄鐵外殼和優質木柄

3028.080



產品描述

SIMPLEX 系列 3028 提供複合橡膠/尼龍嵌件組合，應用範圍廣泛，因此廣泛用於金屬加工行業。超低磨損、衝擊緩衝和無味，中硬橡膠嵌件（3202 系列）提供比傳統橡膠槌更長的使用壽命。尼龍嵌件（3208 系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均質的材料組成。因此，與注塑成型的塑料嵌件相比，它的耐磨性和耐用性要好得多，即使在低於零的溫度下也不會碎裂。此外，它還具有耐油性和耐油脂性。

外殼由鑄鐵製成，帶有一個集成的手柄保護套，可提供高水平的抗斷裂性。

高品質的木質手柄可抑制振動並符合人體工程學，在抓握區域有雙層清漆，因此耐髒。

根據智能 SIMPLEX 原則，所有組件均可更換並可改裝。這轉化為節省資金和資源。

此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸產品，也可作為大錘（3028.081）和 D60mm 和 D80mm 帶橡膠入子和支座（3028.261）。D80mm 版本還可以提供額外的短把手（3028.082）。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌具有復合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/尼龍（白色，硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會碎裂）的插入物組合（耐油脂）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供尺寸為D30mm至D80mm的八角錘，以及尺寸為D60mm和D80mm的橡膠襯套和“立式”。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手（品號 3028.082）。
- Halder暢銷商品。

應用區域

鋒利邊緣的工件組裝，外殼組裝，工廠建設，廳堂建造，鋼結構，展場搭建，維修與保養工作

材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑（即使溫度低於0）
- 油和油脂抗性

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	長	寬	尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	490		490 x 175 x 80	2890	4030618300779	AAA905c002	21-04-09-16	3028.080

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。