

## SIMPLEX 軟面槌 · 複合橡膠, 帶“站立”功能 / 尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄

3028.280



## 產品描述

SIMPLEX軟面槌D60mm 和 D80mm 配有複合橡膠/尼龍嵌件組合，可覆蓋廣泛的應用範圍，因此已廣泛用於金屬加工行業。 Halder製造的這款暢銷產品現在已經得到了進一步的發展：

具有“站立” ( 3202.2 ) 形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型，使槌子可以牢固地站立在其頭部上，並減少了彎腰的需要，從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性，衝擊緩衝性和無臭味，比傳統的橡膠槌具有更長的使用壽命。

尼龍嵌件 ( 3208系列 ) 具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩潰。此外，它還耐油脂。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸，也可作為大槌。D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3028.282)。

## 產品特點:

- Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展：具有“立式” ( 3202.2 ) 的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌，帶有“立式”和由複合橡膠 ( 黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損 ) / 尼龍 ( 白色，堅硬，非常耐磨，即使在子麵板上也不會碎裂 ) 的插入組合 - 零溫度，耐油脂。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆 ( 耐污垢 ) 。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 兩種尺寸，也可作為大槌。
- D80mm 版本還可以提供額外的短把手 (3028.282)。
- Halder暢銷產品。

## 應用區域

鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 維修與保養工作

這把槌子的特點是帶有一個“站立”的特殊插入子，該入子已整合到外殼中。

## 材質

## 把手

- 木材

## 入子 1

- 合成橡膠，黑色，帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

## 入子 2

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

## 外殼

- 鑄鐵

## 訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	490	490 x 175 x 80	2930 [g]	4030618312413	AAA905c002	21-04-09-16	3028.280

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單.

### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。