

## SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分/軟金屬；鑄鐵外殼和優質木柄

3029.060



## 產品描述

SIMPLEX 3029系列包括複合橡膠/軟金屬的嵌件組合。

中硬橡膠插入件（3202系列）具有超低磨損，抗衝擊緩衝和無味的特性，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

銀色軟金屬插入件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸從D30mm到D80mm，尺寸為D60mm 和 D80mm，帶有橡膠襯套和“立式”。

產品特點：

- SIMPLEX 軟面槌與複合橡膠（黑色、中硬、衝擊緩衝、無味、低磨損）/軟金屬（銀、硬、耐熱）的插入組合。
- 鑄鐵外殼，帶有集成手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質、減震且符合人體工程學的木柄；帶有雙層清漆（耐髒）的抓握區域。
- 所有部件都可以更換/改裝，從而大大節省成本和資源。
- 尺寸範圍從 D30mm 到 D80mm，尺寸 D60mm 和 D80mm，帶橡膠插入件和“立式”。
- 軟金屬嵌件由鋁製成，可替代標準鉛錘。

## 應用區域

模具結構，工廠建設，汽車和卡車行業的組裝與維修

## 材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 軟金屬，銀色
- 硬
- 耐熱

外殼

- 鑄鐵

## 訂單資訊

| Ø  | —   | —   | 尺寸<br>長 x 寬 x 高<br>[mm] | —<br>[g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | 品號       |
|----|-----|-----|-------------------------|----------|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 60 | 150 | 405 | 405 x 150 x 60          | 1800     | 4030618302353 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3029.060 |

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。