

SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分，具有“站立”/軟金屬；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄

3029.282



產品描述

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面。SIMPLEX 3029系列包括複合橡膠/軟金屬的嵌件組合。具有“站立”（3202.260）形狀的橡膠嵌件具有獨特的造型，使槌子可以牢固地站立在其頭部上，並減少了彎腰的需要，從而可以以更符合人體工程學和背部友善的方式進行工作。經過驗證的橡膠混合物具有超低的耐磨性，衝擊緩衝性和無臭味，比傳統的橡膠槌具有更長的使用壽命。銀色軟金屬插入件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。形狀符合人體工程學的高質量減震木質把手極短，在握把部位塗有雙層漆，因此不易污染。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

產品特點:

- 帶有“立式”（3202.2）的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX D80mm 軟面槌通過複合橡膠與“直立”（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的插入物組合製成。
- 把手極短，不會敲擊把手末端。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 柔軟的金屬插入件由鋁製成，代替了標準的鉛錘。

應用區域

模具結構, 工廠建設, 汽車和卡車行業的組裝與維修

材質

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡膠，黑色，帶有“站立”功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 軟金屬，銀色
- 硬
- 耐熱

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	把手版本	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
	[mm]							
80	175	325	超短	3450	4030618312994	AAA905c002	21-04-09-16	3029.282

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎢。