

## SIMPLEX 軟面槌・超塑/尼龍；鑄鐵外殼和優質木柄

3078.030

### 產品描述



SIMPLEX系列3078帶有超塑性/尼龍的插入件組合。

超塑性插件（3207系列）是一種中等硬度的塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

尼龍嵌件（3208系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均勻的材料組成，即使在零以下的溫度下也不會碎裂。此外，它還耐油脂。

外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

此版本的尺寸從D30mm到D80mm不等，可以作為大錘（3078.081）

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌具有超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）/尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂）的插入物組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘（3078.081）。

### 應用區域

工件的調整，鋒利邊緣的工件組裝，外殼組裝，模具結構，工廠建設，廳堂建造，鋼結構，展場搭建，板金成形，維修與保養工作

### 材質

#### 把手

- 木材

#### 入子 1

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

#### 入子 2

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑（即使溫度低於0）
- 油和油脂抗性

#### 外殼

- 鑄鐵

### 訂單資訊

尺寸	長 x 寬 x 高	[mm]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
Ø 30   90   295	295 x 90 x 30		333	4030618304661	AAA905c002	21-04-09-16 3078.030

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。