

SUPERCRAFT 軟面槌 · 具有減震，符合人體工程學和清漆的山核桃手柄

3366.080



產品描述

SUPERCRAFT 軟面木槌的管狀頭部裝有鋼丸。由此產生的效果是，當錘子的接觸面撞擊工件時，鋼丸的能量會稍有延遲地傳遞。減少的回彈允許以完美的效率吸收衝擊能量。結果是異常巨大的影響。更重要的是，與普通鋼槌相比，SUPERCRAFT 軟面木槌可以大大提高工作安全性，減少接頭的應力，並具有更好的降噪效果。

刀片提供出色的衝擊質量，並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓和極其均勻的材料組成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它們的耐磨性和耐用性要高得多，即使在零度以下的溫度下也不會碎裂。

符合人體工程學的形狀、塗漆和超穩定的山核桃木手柄具有減振效果。

手柄保護套充當過衝保護器。鋁製楔子和安全銷確保了安全的手柄頭連接。所有焊縫完全由機器人焊接。衝擊板和錘頭之間的焊接連接非常緊密且質量上乘，即使在最大負載下也能防止鋼丸填充物逸出。耐磨粉末塗層可防止腐蝕。

手柄和插件是可更換的。

該版本的尺寸範圍從 D20 毫米到 D80 毫米不等，作為重達 9,300 克的大錘。

產品特點：

- 非反彈，獲得更強大的打擊力。
- 接頭處的聲音衰減且柔和。
- 特殊尼龍製成的插入件具有最大的強度。
- 完全由機器人焊接而成。
- 減震，符合人體工程學的形狀，非常穩定且上光的山核桃木手柄。
- 手柄保護套充當過衝保護器。
- 手柄和插入件可更換。
- 提供從D20mm到D80mm的尺寸，以及重達9,300g的大鐵錘。

應用區域

在夾檯上的工件定位，板金成形，鋒利邊緣的工件組裝，汽車和卡車行業的組裝與維修，鷹架結構，整平作業，外殼組裝，工廠建設，保養作業，釘入尖鐵棒 / 金屬條，適用於強烈的衝擊，樺接工作，軟墊安裝工 / 皮革製件工，使用沖孔器打洞，使用孔眼打孔器打洞，釘入U型釘

材質

把手

- 胡桃木

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 噪音抑制
- 非常大的衝擊

訂單資訊

Ø			尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	168	380	380 x 168 x 80	3210	4030618301660	AAA905c002	21-04-09-16	3366.080

應用範例





























遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。