

SUPERCRAFT 軟面槌 · 配有減振、符合人體工學的塗漆山核桃木手柄和圓形嵌件

3366.240



產品描述

與標準系列相比，該系列 (3366.2) 在一側有一個圓形的衝擊入子。由於沒有邊緣，可以防止造成材料損壞或印痕。衝擊入子具有出色的衝擊性能，保證最大強度和最高耐用性。它們由擠壓得極其均勻的材料製成。因此，與注塑塑膠入子相比，它具有更高的耐腐蝕性和耐磨性，即使在零度以下也不會開裂。

SUPERCRAFT 錘的頭管裡填充有鋼珠。這樣做的效果是，當敲擊面接觸到工件時，填充的鋼珠動作會遲延。由於減少了回彈，衝擊能量得以充分利用。可以確實有力的敲擊。此外，與普通鋼錘相比，使用 SUPERCRAFT 錘工作更安全，更能保護關節，噪音更低。

形狀符合人體工學、非常堅固的塗漆山胡桃木手柄具有減震特性。把手保護套可以防止失誤。鋁製楔子和鎖銷確保把手與頭部之間安全連接。所有焊縫完全由機器人焊接。擋板和槌頭之間有一個極其緊密且高品質的焊接縫，即使在最大負荷下也能防止鋼珠填充物漏出。耐磨的粉末塗料塗層可以防止腐蝕。把手和衝擊入子可以更換。提供 D25mm、D30mm 和 D40mm 三種尺寸。

產品特點:

- 無反彈力，適合非常有力的敲擊。
- 一側裝有圓形的衝擊入子
- 避免損壞和印痕
- 低噪音並保護關節。
- 衝擊入子由特殊尼龍製成，具有最大的強度。
- 完全由機器人焊接。
- 形狀符合人體工學的非結實且上漆的減震山胡桃木手柄。
- 把手保護套可防止失誤。
- 把手和衝擊入子可以更換。
- 提供 D25mm、D30mm 和 D40mm。

應用區域

管道工作, 折疊和彎曲作業, 軟墊安裝工 / 皮革製件工, 敲入裝飾釘

材質

把手

- 胡桃木

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 噪音抑制
- 非常大的衝擊

訂單資訊

Ø		尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]		重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
40	115	355	355 x 124 x 42	715	4030618312543	AAA905c002	21-04-09-16	3366.240

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 6 月 27 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈿、錫、金或鎢。