

用於 SUPERCRAFT 軟面木槌的 SUPERCRAFT 入子

3508.045



產品描述

適用於 (3508系列) 的尼龍插入件，其硬度大約為10。73 Shore D非常辛苦。這款白色聚酰胺嵌件具有出色的衝擊質量，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓成型且極其均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它們具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。它們經受住了非回彈式軟木槌產生的高衝擊力。此外，它們還具有耐油和油脂的特性，還可以用於SUPERCRAFT八角錘，SUPERCRAFT軟面槌，沖頭和滴錘。這些刀片的尺寸範圍從D10mm到D100mm。

產品特點:


- SUPERCRAFT尼龍插入物 (聚酰胺) .
- 白色的.
- 硬的.
- 非常耐磨.
- 即使在零下溫度下也不會碎裂.
- 耐油脂.
- 尺寸從D10mm到D100mm.

材質

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 噪音抑制
- 非常大的衝擊

訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
45	45 x 45 x 26	43	4030618301929	AAA905c002	21-04-91-06	3508.045

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。