

## SUPERCRAFT 入子，圓形，適用於 SUPERCRAFT 軟面木槌

3508.230



## 產品描述

這些用於 SUPERCRAFT 軟面槌 ( 3508.2 系列 ) 的尼龍入子與標準系列不同，其敲擊面為圓形。由於沒有邊緣，可以防止造成材料損壞或印痕。這些白色聚醯胺入子具有出色的衝擊性能，保證最大強度和最高耐用性。它們由擠壓得極其均勻的材料製成，非常堅硬，硬度約為 73 Shore D。因此，與注塑塑膠入子相比，它具有更高的耐腐蝕性和耐磨性，即使在零度以下也不會開裂。它們能承受無反彈力軟面槌的高衝擊力。此外，它們還有抗油脂及油腐蝕的特性，也可用於 Halder 沖頭和 Drop 槌子。

這種特殊形狀提供 D25mm、D30mm 和 D40mm 三種尺寸。

產品特點:


- SUPERCRAFT - 尼龍衝擊入子 ( 聚醯胺 ) 。
- 特殊形狀，圓形敲擊面。
- 避免損壞和印痕。
- 白色，堅硬。
- 非常耐磨。
- 即使在零度以下也不會破裂。
- 耐油和耐油脂。
- 有 D25mm、D30mm 和 D40mm 等型號。

## 材質

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 噪音抑制
- 非常大的衝擊

## 訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	31,5 x 31,5 x 27,5	17	4030618312505	AAA905c002	21-04-91-06	3508.230

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉬、錫、金或鎢。