

SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分/軟金屬；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄
3729.030

產品描述

SIMPLEX 3729系列由橡膠/軟金屬複合材料製成。

中硬橡膠插入件（3202系列）具有超低磨損，抗衝擊緩衝和無味的特性，比傳統的橡膠錘具有更長的使用壽命。

銀色軟金屬插入件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等，可以作為大錘（3729.081）使用。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌球由複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/軟金屬（銀色，硬質，耐熱）組合而成。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘。

應用區域

適用於高衝擊、矯正工作、模具製造、工廠建造、組裝、維修和保養工作

材質

把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子 1

- 合成橡膠，黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

入子 2

- 軟金屬，銀色
- 硬
- 耐熱

外殼

- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	90 300	300 x 90 x 34	485	4030618306047	AAA905c002	21-04-09-16	3729.030

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。