

SIMPLEX 軟面槌 · 銅/軟金屬；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄 3749.030



產品描述

SIMPLEX 3749系列包括銅/軟金屬的嵌件組合。

代表了SIMPLEX選擇中最堅硬的嵌件，銅嵌件（3804系列）產生了極高的衝擊力，但與鋼錘相比，它的柔和度更高。它是常規銅錘的替代品。

銀色軟金屬插入件（3209系列）由鋁製成，比銅插入件稍軟，具有耐熱性，可替代經典的鉛錘。黑色的增強鑄鐵外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸為D30mm和D40mm。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌，鑲有銅（硬）/軟金屬（銀，硬，耐熱）的組合。
- 堅固的增強鑄鐵外殼通過增加重量來增加衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm和D40mm。
- 僅在一種產品中替代經典的銅錘和鉛錘。

應用區域

整平作業, 工廠建設, 板金成形, 汽車和卡車行業的組裝與維修

材質

把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子 1

- 銅含塑膠座
- 硬

入子 2

- 軟金屬，銀色
- 硬
- 耐熱

外殼

- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

Ø			尺寸			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			[mm]	長 x 寬 x 高					
30	90	300	[mm]	300 x 90 x 34	[g]	4030618303251	AAA905c002	21-04-09-16	3749.030

應用範例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎳。