

## SIMPLEX 軟面槌 · 超塑/尼龍；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄

3778.080



## 產品描述

SIMPLEX 3778 系列配備超塑膠/尼龍嵌件組合。  
超塑插件 (3207 系列) 比橡膠插件能提供更強大的衝擊力。它是一種中等硬度的塑膠嵌件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與注塑塑膠嵌件相比，它的耐磨性和耐用性要高得多。  
尼龍嵌件 (3208 系列) 具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓且極其均勻的材料組成，即使在零度以下也不會碎裂。此外，它還耐油和油脂。  
由於壁厚和支柱加大，黑色強化鑄鐵外殼提供了更大的穩定性。重量的增加確保了更大的衝擊力。  
玻璃纖維手柄極為堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工學，並配有防滑手柄。它具有光滑的表面並且是無機的 (對濕氣不敏感)。  
符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。這意味著金錢和資源的節省。  
此版本的尺寸範圍為 D30mm 至 D80mm，並可用作大錘 (3778.081)。

## 產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有超塑性 (白色，中等硬度，非常耐用)/尼龍 (白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂) 的插入物組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機 (對濕氣不敏感)。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D30mm至80mm以及大鐵錘 (3778.081)。

## 應用區域

工件的調整，鋒利邊緣的工件組裝，外殼組裝，模具結構，工廠建設，廳堂建造，鋼結構，展場搭建，板金成形，維修與保養工作

## 材質

## 把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

## 入子 1

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

## 入子 2

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

## 外殼

- 強化鑄鐵，黑色

## 訂單資訊

Ø	尺寸	長 x 寬 x 高	重量	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號	
	[mm]		[g]					
80	175	490	490 x 175 x 80	3240	4030618306412	AAA905c002	21-04-09-16	3778.080

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清單。

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。